

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/40****Date comandă**

Numărul de comandă	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: DCLNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 48 mm

Decalaj central  $L_3$ : 27 mm

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	48 mm
---------------------------------------	-------

Lungimea totală L	35 mm
Unghi de așezare	95 grad
Portplăcuță	259033 2
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Cap de strunjit cod ISO	DCLNR
Serie	Master Mute
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 3
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Sistem	DM
Fixare tip	40 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2
Șurub pentru portplăcuță	259612
Unitate cu gheară Tip 3	259036 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Unitate cu gheară	259505
Portplăcuță	259224
Portplăcuță Tip 2	259033 2