

**Bilă de curățare, Ø / tipul bilei: 60H****Date comandă**

Numărul de comandă	358971 60H
GTIN	4020772017583
Clasa articolului	38L

Descriere**Execuție:**

Recomandată pentru mandrine cu bucșe elastice sau dornuri cu fixare Weldon (Ø de strângere 16 mm). Montare în arborii mașinilor CNC. Pentru curățare automată. Model orizontal.

Avantaj:

- **Curățare în profunzime a spațiului interior al mașinii.**
- **Reducerea timpului de curățare.**
- **Zonă de acțiune 360°.**

Funcționare:

Prin rotația mingii și mișcarea arborelui se obține o curățare optimă a spațiului interior al unei mașini CNC. Ca agent de curățare servește lubrifiantul de răcire alimentat prin arbore.

Descriere tehnică

Presiune	5 - 120 bar
Turație	100 min ⁻¹
Ø cozii	16 mm
Execuție	orizontal

Lungime L	120 mm
Număr de ieșiri	15 buc,
Tip produs	Sferă de curățare