

**Garant****GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Frezare circulară a găurii $a_p$	1,2 mm
Număr de dinți Z	2
$\varnothing D_2$	21 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	48 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	12,55 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Filet de prindere M	M12
Serie	Power Q
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,74 grad
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	36 mm
Răcire interioară	da
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7