

Garant**GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 30/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru**. Geometrii ale sculelor care **reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	40 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serie	Power Q
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	17,55 mm
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,96 grad
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L_{ges}	100 mm

Ø D ₃	20 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	50 mm
Ø tăișului D _c	30 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,2 mm
Ø cozii D _s h ₆	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7