

Garant

GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213014 50/4
GTIN	4062406266844
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru**. Geometrii ale sculelor care **reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	84 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,47 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	98 mm
Frezare circulară a găurii a _p	2 mm
Unghi de reglare κ	16 grad

Ø tăişului D_c	50 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU146715
Număr de dinți Z	4
Ø orificiu prindere	22 mm
Răcire interioară	da
Ø D_3	34 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	31,07 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 8	219799 8
Şurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP