

Garant**GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213000 40/4
GTIN	4062406266370
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru**. Geometrii ale sculelor care **reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	70 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	15 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	78 mm
Serie	Power Q
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,25 grad
Ø tăişului D_c	40 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Număr de dinți Z	4
Ø D_3	30 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	27,55 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7