

**Garant**

**Cuțit de mortezat profiluri pentru plăcuțe pătrate Ø DS 20 mm, începând cu pătrat: 14mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	290330 14
GTIN	4062406352240
Clasa articolului	29K

**Descriere****Notă:**

- La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.
- La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	13 mm
Șurub	290399 2
Ø cozii	20 mm
Recomandat pentru deschidere pătrată	14 - 16 mm
Lungime utilă $L_1$	50 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Ø suport de plăcuțe $D_1$	13 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii $L_s$	50 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

