


Garant
SNMG 150612, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7020 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm

Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire