

Garant
XOMU146715ZZER, HB4430, Tip: TI


Date comandă

Numărul de comandă	213046 TI
GTIN	4062406267155
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Concept inovativ de plăcuțe amovibile datorită plăcuțelor **bilaterale** cu 3 tășuri (2x3 tășuri).

Materiale performante pentru tășuri pentru o **rentabilitate extrem de mare**.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Rază de programare la $a_{p,max}$: 3 mm

Avans f_z per dinte: 0,8 mm

Descriere tehnică

Tip	TI
Avans f_z per dinte	0,8 mm
Rază la colț	1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XOMU146715ZZER
Categorie	HB4430
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	3 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Strat de acoperire	PVD
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		