

**Garant**
**SNMG 190612, Categorie: HB7020**


### Date comandă

Numărul de comandă	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 190612 HB7020 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6 mm

Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire