

**Garant****SNMG 190624, Categorie: HB7020**

## Date comandă

Numărul de comandă	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 190624 HB7020 Rază la colț: 2,4 mm  
Categorie: HB7020  
Sfărâmător de aşchii: SG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 300 m/min

## Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Rază la colț	2,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 300 m/min
Sfărâmător de aşchii	SG
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire