


Garant
SNMM 190624, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 190624 HB7020 Rază la colț: 2,4 mm
 Categorie: HB7020
 Sfărâmător de așchii: SR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mm
 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Sfărâmător de așchii	SR
Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P

Rază la colț	2,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire