

Garant
APHT 100302 FR, HU7815, Tip: ALU


Date comandă

Numărul de comandă	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiilor așchietoare.

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Grosimea plăcii: 3,5 mm

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f_z per dinte: 0,12 mm

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z per dinte	0,12 mm
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APHT 100302 FR
Categorie	HU7815

Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	600 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
CuZn	recomandat	500 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		