

Garant

Capac de șlefuit (CER), Granulație 220, Ø, lungimea, forma capacelor de șlefuit: 1319G

**Date comandă**

Numărul de comandă	553040 1319G
GTIN	4062406271732
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Agresivitate ridicată și îndepărtare rapidă datorită unei **lipiri optime a granulelor**.

Granulație ceramică (CER) ideală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a aliajelor cu nichel.

Rată ridicată de îndepărtare și șlefuire la rece.

Aplicație:

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creșterii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul șlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descriere tehnică

Turație recomandată	16000 min ⁻¹
Forma	G
Ø capace șlefuit	13 mm

Lungimea capacului de șlefuit	19 mm
Granulație	220
Caracteristici nume produs	Granulație 220
Tip produs	Capac de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		