

HOLEX®**VBMT 110304 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261250 HBX020 |
| GTIN | 4045197766625 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

VBMT 110304 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 2,75 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Sfârâmător de așchii | PM |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 2,75 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,25 mm/rot |
| Categorie | HBX020 |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Aplicația principală | P |

| | |
|---|----------------------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 300 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Serie | Cuțit de strunjire tip eco |
| Serie | Cuțit de strunjit |
| Serie | Cap de strunjit |
| Serie | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBMT 110304 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Disponerea plăcuțelor amovibile | neutru |