


**CNMG 09T304 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 09T304 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmbător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Categorie	HBX020
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6,5 mm
Sfărâmbător de așchii	PM
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit pentru strunjire eco-QT / eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit pentru strunjire QuickTurn
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru