

**HOLEX®****CNMG 09T304 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130****Date comandă**

Numărul de comandă	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 09T304 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfărâmător de așchii: MM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	MM
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HBX130
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6 mm

Avans f	0,05 - 0,55 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit pentru strunjire eco-QT / eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit pentru strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru