

Garant

Șlefuitoare în evantai Material abraziv (ZA), fin, Ø capxlățimea capului: 50X20mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	554908 50X20
GTIN	4062406272364
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm. Material abraziv deosebit de rezistent și structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). **Ideal pentru prelucrarea oțelului superior.**

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Ø cozii	6 mm
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Turație recomandată	6000 min ⁻¹
Ø cap	50 mm
Lățimea capului	20 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Comparație granulație	280

Grad de finețe	fin
Caracteristici nume produs	fin
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		