

Garant

Șlefuitoare în evantai Material abraziv (ZA), fin, Ø capxlățimea capului: 30X20mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	554908 30X20
GTIN	4062406272340
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor din material abraziv în jurul axului sculei. Ø cozii 6 mm. Material abraziv deosebit de rezistent și structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). **Ideal pentru prelucrarea oțelului superior.**

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Lățimea capului	20 mm
Ø cap	30 mm
Ø cozii	6 mm
Turație maximă	14000 min ⁻¹
Turație recomandată	7500 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Comparație granulație	280

Grad de finețe	fin
Caracteristici nume produs	fin
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		