

**Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 150, Ø capxlățimea capului: 25X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	555035 25X30
GTIN	4027497608935
Clasa articolului	56L

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei. Lamele inserate cu lipire frontală.

Aplicație:

Debavurarea găurilor, a găurilor transversale și a suprafeței interioare a țevelor. Lamelele de șlefuit se mulează pe diametrul piesei. Utilizare radială.

Descriere tehnică

Turație maximă	18000 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Lungimea totală	100 mm
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		

Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții
Oțel < 55 HRC	recomandat
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții
GG(G)	indicat în anumite condiții
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uscat	recomandat