

Garant**Freze de degroșare din carbură cu răcire interioară, DLC, Ø d11 DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	205336 6
GTIN	4045197767264
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:****Dimensiuni similare DIN 6527.****Profil circular.****Ascuțire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.****Cu sistem de răcire interioară.**Cu **strat de acoperire DLC sp²** de ultimă generație.**Descriere tehnică**

Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea tăişului L _c	13 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	21 mm
Toleranță Ø nominal	d11
Avans f _z pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte	0,08 mm
Număr de dinți Z	3
Avans f _z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte	0,06 mm
Lăţimea teşiturii la 45°	0,35 mm
Direcţia de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	57 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6

Ø tăişului D_c	6 mm
Ø de degajare D_1	5,8 mm
Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Profil de frezare	WR
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	da
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	400 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	320 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	260 m/min	N
Cu	recomandat	150 m/min	N
CuZn	recomandat	180 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------