

Garant**Pereche de mănuși MASTER CUT D, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094446 11
GTIN	4062406273446
Clasa articolului	01H

Descriere**Execuție:**

Mulate pe mâini și extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricatat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzație tactilă extrem de plăcută și permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt recomandate pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuțite. Recomandate ca optime și pentru lucrări cu piese ușor uleioase.

GARANT MASTER CUT D. Nivel D de protecție la tăiere, **fără fibră de sticlă sau de oțel.** Cu articulația policelui întărită, pentru creșterea durabilității.

Mănușile pot fi spălate de până la 4 ori la o temperatură între 40° – 60° C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	MASTER CUT
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare

Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Material de suport	Fir special
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / negru
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor