

Garant**ZCMX 050204, Categorie: HBZ140**

Date comandă

Numărul de comandă	268420 HBZ140
GTIN	4062406273682
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 10 mm

Categorie: HBZ140

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 190 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 050204
Categorie	HBZ140
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 190 m/min
Strat de acoperire	PVD
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	10 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire