

Garant**ZCMX 060204, Categorie: HBZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 060204 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 060204
Strat de acoperire	PVD
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură

Categorie	HBZ310
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
recomandat pentru Ø sculei D _c	12 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire