

**Garant****ZCMX 060204, Categorie: HUZ310**

### Date comandă

Numărul de comandă	268423 HUZ310
GTIN	4062406273811
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 060204 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	neacoperit
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HUZ310
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
recomandat pentru Ø sculei D <sub>c</sub>	12 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire