


Garant**ZCMX 080304, Categorie: HBZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 080304 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HBZ310
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080304
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură

Aplicația principală	N
Strat de acoperire	PVD
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
recomandat pentru Ø sculei D _c	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire