

**Garant****ZCMX 080304, Categorie: HBZ120**

### Date comandă

Numărul de comandă	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 080304 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Strat de acoperire	PVD
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 200 m/min
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBZ120

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080304
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire