


Garant
ZCMX 10T302, Categorie: HBZ310


Date comandă

Numărul de comandă	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 10T302 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HBZ310
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T302
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	N

Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	PVD
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire