

**Garant****ZCMX 10T304, Categorie: HBZ310**

### Date comandă

Numărul de comandă	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 10T304 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T304
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2

Strat de acoperire	PVD
Categorie	HBZ310
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
recomandat pentru Ø sculei D <sub>c</sub>	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire