

## Cap de filetat, dreapta, Sistem / mărime plăcuță: QC/16



### Date comandă

Numărul de comandă	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Clasa articolului	29D

### Descriere

#### Execuție:

Capete de strunjit interschimbabile pentru **suporturi cu amortizare a vibrațiilor.**

#### Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de  $\leq 14 \times D$ .

Răcire interioară: da

Sistem: QC

potrivit pentru dimensiunea blatului L: 16 mm

Corp de bază compatibil: 264900 – 264908

Ø minim al găurii prelabile  $D_{\min}$ : 26 mm

Deplasarea axei: 15 mm

Lungimea totală: 22 mm

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare: 269023 2

### Descriere tehnică

Sistem	QC
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	269023 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	26 mm

Deplasarea axei	15 mm
Lungimea totală	22 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Corp de bază compatibil	264900 – 264908
Serie	Cap de filetat
potrivit pentru dimensiunea blatului L	16 mm
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	da

---

## Accesorii

Șurub de strângere	269432
--------------------	--------