

## Bară cu amortizat la vibrații, 8×D, Sistem / Ø cozii: DM/40



### Date comandă

Numărul de comandă	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Clasa articolului	29E

### Descriere

#### Execuție:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

#### Livrare:

Adaptor cu reducere de la G1/4 inch la G1/8 inch.

#### Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central cap de strunjit}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sistem: DM

Lungime totală  $L_{ges}$ : 448 mm

Zonă fără prindere S: 182,9 mm

Lungime de prindere recomandată: 160 mm

Șurub de montaj: 269025 1

### Descriere tehnică

Ø cozii	40 mm
Sistem	DM
Lungime totală $L_{ges}$	448 mm
Zonă fără prindere S	182,9 mm
Lungime de prindere recomandată	160 mm

Șurub de montaj	269025 1
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da

## Accesorii

Tijă pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500