

Garant**Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365035 120
GTIN	4045197770691
Clasa articolului	31S

Descriere**Execuție:**

- Tip constructiv stabil cu șurub solid.
- Bacuri călite și rectificate.
- Strângere precisă datorită ghidajului plan.
- Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac plan.
- Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
- Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.
- Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

Material:

Corp și bac mobil din fontă specială.

Precizie:

În limita a **0,10 mm**.

Descriere tehnică

Înălțime totală c	90 mm
Gamă de prindere b	173 mm

Înălțimea bacurilor C	40 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM gri
Lungimea totală maximă L ₄	556 mm
Distanță canale de așchii	160 mm
Lățimea bacului A	120 mm
Lungimea corpului de bază a	340 mm
Greutate	18 kg
Lățime canale de așchii	17 mm
Lățimea corpului de bază B	193 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

Accesorii

Opritor Tip 2	365028 2
Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghină cu schimbare rapidă respectiv menghină pentru mașini de găurit Pentru tip 120	365036 120
Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025
Șurub de schimb pentru menghină manuală pentru mașini de găurit Pentru tip 120	365037 120