

**Garant****VBGW 160408 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NL****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 266018 NL     |
| GTIN               | 4062406275860 |
| Clasa articolului  | 21L           |

**Descriere****Execuție:**

**MKD** - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii lungi.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

**Recomandare:**

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

**Descriere tehnică**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Condiție de tăiere        | continuă       |
| Rază la colț              | 0,8 mm         |
| Categorie                 | MKD            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBGW 160408 FN |
| Adâncime de tăiere $a_p$  | 0,01 - 0,2 mm  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare                 |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 1                                  |
| Strat de acoperire                            | neacoperit                         |
| Modelul muchiilor așchietoare                 | NL                                 |
| Materialul sculei                             | MKD                                |
| Avans f                                       | 0,005 - 0,1 mm/rot                 |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 150 - 1600 m/min                   |
| Toleranță                                     | G                                  |
| Caracteristici nume produs                    | MKD                                |
| Posibilitate de ascuțire ulterioară           | da                                 |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |