


Garant**Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365035 150
GTIN	4045197771001
Clasa articolului	31S

Descriere**Execuție:**

- Tip constructiv stabil cu șurub solid.
- Bacuri călite și rectificat.
- Strângere precisă datorită ghidajului plan.
- Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac plan.
- Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
- Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.
- Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

Material:

Corp și bac mobil din fontă specială.

Precizie:

În limita a **0,10 mm**.

Descriere tehnică

Lățime canale de așchii	19 mm
Lungimea corpului de bază a	400 mm

Greutate	23,8 kg
Gamă de prindere b	209 mm
Înălțime totală c	90 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM gri
Distanță canale de așchii	189 mm
Lățimea bacului A	150 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Lungimea totală maximă L ₄	652 mm
Lățimea corpului de bază B	226 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

Accesorii

Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025
Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghină cu schimbare rapidă respectiv menghină pentru mașini de găurit Pentru tip 150	365036 150
Opritor Tip 2	365028 2
Șurub de schimb pentru menghină manuală pentru mașini de găurit Pentru tip 150	365037 150