

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NL****Date comandă**

Numărul de comandă	266016 NL
GTIN	4062406275839
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

MKD - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru metale neferoase cu așchii lungi.

Aplicație:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	MKD
Numărul de schimbări / tășuri	1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 1600 m/min

Condiție de tăiere	continuă
Modelul muchiilor așchietoare	NL
Strat de acoperire	neacoperit
Avans f	0,005 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,01 - 0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGW 160404 FN
Materialul sculei	MKD
Toleranță	G
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire