

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Modelul muchiilor așchietoare: NS****Date comandă**

Numărul de comandă	266016 NS
GTIN	4062406275846
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**MKD** - Diamant monocristalin, execuție cu laser a muchiilor așchietoare. Șanfren pentru materiale sintetice (PMMA, POM, acril etc.).

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafețelor.

**Recomandare:**

Pentru rezultate optime, folosiți sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere și a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGW 160404 FN
Strat de acoperire	neacoperit
Modelul muchiilor așchietoare	NS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 1400 m/min

Materialul sculei	MKD
Avans f	0,005 - 0,04 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	MKD
Numărul de schimbări / tășuri	1
Toleranță	G
Caracteristici nume produs	MKD
Posibilitate de ascuțire ulterioară	da
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire