

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:
NT22APTE****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. **Funcție automată de oprire** la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.

- **Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întreruperi, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**

Aspirator umed / uscat cu mufă și pornire automată pentru scule electrice.

- **Filtru-cartuș PER insensibil la umiditate.**
- **Recipient robust de 22 L cu bară de protecție și cu roți de ghidaj.**

Notă:

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descriere tehnică

Sistem automat de pornire	da
---------------------------	----

Zgomot de lucru	72 dB(A)
Lungimea cablului	6 m
Vacuum	255 mbar
Număr de turbine	1
Debit volumetric aer	71 l/s
Înălțime	480 mm
Putere absorbită	1300 W
Denumirea producătorului	NT22APTE
Lățime nominală racord	35 mm
Lungime	380 mm
Particularitate	Compact
Curățarea filtrului	Curățare semiautomată a filtrului ApClean
Volum recipient	22 l
Clasa de praf – aspirator	L
Lățime	370 mm
Sistem de filtrare	Filtru de patroane
Greutate	6,1 kg
Lungimea furtunului de aspirare	1,9 m
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Element adaptor Ø 40-35 mm Lățime nominală racord DN35

078538 DN35