

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900-319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SVJBR/L 1616X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: VB.. 1103..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 20 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 1

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	81 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Lungime cap L <sub>1</sub>	34 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..

Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVJBR/L 1616X11
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8