

HOLEX
HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 6/2,0mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 206357 6/2,0 |
| GTIN | 4045197770585 |
| Clasa articolului | 12X |

Descriere
Execuție:

 Toleranță: Raza la colț $R_1 = \pm 0,03 \text{ mm}$.

Avantaj:

Freză HPC cu diferite raze de colț pentru toate tranzițiile radiale.

Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Număr de dinți Z | 4 |
| Raza la colț R_1 | 2 mm |
| Lungime activă L_1 incl. degajare | 21 mm |
| Lungimea totală L | 57 mm |
| Ø de degajare D_1 | 5,5 mm |
| Lungimea tăişului L_c | 13 mm |
| Ø tăişului D_c | 6 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 |
| Unghiul elicei | 38 grad |

| | |
|---|--|
| Serie | Pro Steel |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | Carbura |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip | N |
| Toleranță Ø nominal | 0 / -0,03 |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Direcția de așchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$ |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$ |
| Răcire interioară | nu |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Freză toroidală |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 260 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 240 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 180 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 160 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 80 m/min | M |
| GG(G) | recomandat | 250 m/min | K |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |

| | |
|-------|------------|
| Uscat | recomandat |
| Aer | recomandat |