

Garant**Vârf de strung rotativ cu capete atașabile, Con Morse: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	321335 2
GTIN	4045197774477
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Vârful este complet călit și rectificat.**
- **Cu vârful interschimbabile.**
- **Corpul și vârful sunt forjate în matriță și călite.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Datorită celor 6 vârful diferite recomandate pentru producția unică a celor mai diverse piese.

Livrare:

1 vârful rotativ Cod 320659, câte 1 x punctator de copiere 60° / 30°, punctator mic cu vârful 60°, punctator mare cu vârful 60°, con 60°, con cu cavitate 60°, punctator cu cavitate 60°.

Inclusiv casetă de sistem cu suport din spumă.

Accesorii opționale:

Pentru accesorii interschimbabile Cod 320625 – 320631.

Ø carcusei D: 45 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Turație maximă: 5000 min⁻¹

Pentru piese cu greutate de: 50 kg

Lungime 1: 43 mm

L₂: 10 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D ₂	20 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K12
Ø carcusei D	45 mm
Lungime 1	43 mm
L ₂	10 mm
Con Morse	CM2
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Turație maximă	5000 min ⁻¹
Ø exterior D ₁	12 mm
Pentru piese cu greutate de	50 kg
Tip produs	Vârf de centrare