

**Garant****Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC HiPo Clamp cu amplificator de putere, Tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	360465 125
GTIN	4045197777904
Clasa articolului	31F

**Descriere****Execuție:**

- **Precizie poziționare în 0,02 mm.**
- **Dimensiuni de reglare compatibile cu mărcile uzuale.**
- **Structură universală pentru diverse sisteme de prindere.**
- **Ghidaj călit prin inducție.**
- **Arbore închis complet (efort redus de curățare).**
- **Găuri filetate pe ambele părți pentru opritorul pieselor de prelucrat.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**
- **Sunt șlefuite toate părțile, mai puțin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât și lateral.**
- **Poate fi echipat cu acționare în unghi.**
- **Arbore complet capsulat și nitrurat.**
- **Filet lateral pentru opritor.**

**Execuție text publicitar:**

- **Precizie poziționare în 0,02 mm.**
- **Ghidaj călit prin inducție.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**
- **Sunt șlefuite toate părțile, mai puțin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât și lateral.**
- **Arbore complet capsulat și nitrurat.**

**Livrare:**

Cu bacuri în trepte Cod 360468 și 360469, 4 gheare de strângere și manivelă manuală.

**Accesorii opționale:**

- **Mărci uzuale de menghine în Ref. 125, de ex. Cod 361400 – 361660, Cod 362390 – 362600, Cod 361295, Cod 361296.**
- **Set de ajustare și de fixare, Cod 360530.**
- **Opritor pentru piesele de prelucrat, manivelă, Cod 360555; 360800.**
- **Bolț de pretensionare Cod 360025.**
- **Sistem de acționare în unghi Cod 360471.**
- **Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a fălcilor Xtric Cod 361293 și 361294 Ref. 125.**
- **Plăci adaptoare Cod 361297, 361298 Ref. 125.**

**Notă:**

- **Prelungitorul recomandat pentru corpul de bază 125 este disponibil la Cod 360467\_125 în LPS.**
- **Referința 125X se livrează cu fălcile 361295 125 și 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecție XPent.**
- **Prelungitorul recomandat pentru corpul de bază 160 este Cod 360420 160**

**Notă text publicitar:**

Referința 125X se livrează cu fălcile 361295 125 și 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecție XPent.

**Descriere tehnică**

$r \pm 0,015$	118 mm
Gamă de prindere d	131 - 313 mm
Canal longitudinal I H7	20 mm
Gamă de prindere b	0 - 182 mm
Lungimea corpului de bază a	424 mm
Lățimea corpului de bază B	125 mm
Distanță canale p H7	20 mm
t	144 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HiPo
$o - 0,02$	40 mm
Canal transversal n H7	20 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
$s - 0,02$	62 mm
Înălțime corp de bază c -0,02	100 mm
Lungimea totală L	512 mm
Greutate	35 kg

m ±0,02	180 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Serie	HiPoClamp
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Pereche de portbacuri moi Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362520 125
Corp de bază pentru prelungitor Pentru tip 125	360467 125
Bac mobilmobil Pentru tip 125	361600 125
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 12 mm	360530 12
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 22 mm	360530 22
Bac, moalemobil Pentru tip 125	361325 125
Opritor	360555
Bac mobilfix Pentru tip 125	361620 125
Bac universal cu fixare prin tragere în josfix Pentru tip 125	361380 125
Bridă de protecție, sistem Click Pentru tip 125	361952 125
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Bac, moalefix Pentru tip 125	361320 125
Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362400 125
	360530 14

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 14 mm

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10

360025 12M10

Sistem de acționare în unghi Pentru tip 125

360471 125

Bacuri cu lamele din oțel de arc Pentru lățimea bacurilor 125 mm

362600 125

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 16 mm

360530 16

Bac în treptefix Pentru tip 125

361420 125

Bac universal cu fixare prin tragere în jos mobil Pentru tip 125

361390 125

Bac în treptemobil Pentru tip 125

360468 125

Bac în treptemobil Pentru tip 125

361400 125

Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos Pentru lățimea bacurilor 125 mm

362460 125

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 18 mm

360530 18

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M10

360025 16M10

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16

360025 18M16

Pereche de bacuri cu suprafață de așezare degajată Pentru lățimea bacurilor 125 mm

362560 125

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M8

360025 16M8

Portbacmobil Pentru tip 125

361500 125

Bridă de protecție pentru bridă în trepte Pentru tip 125

361972 125

Bac pivotantmobil Pentru tip 125

361660 125

Pereche de lamele din oțel de arc, de schimb Pentru lățimea bacurilor 125 mm

362620 125

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10

360025 25M10

Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D Tip 125

360435 125

Pereche de bacuri prismatice Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362500 125
Bridă de protecție, sistem Click Pentru tip 125	361962 125
Pereche de bacuri, netede Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362420 125