

Garant**ZCMX 080308, Categorie: HBZ025**

Date comandă

Numărul de comandă	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 16 mm

Categorie: HBZ025

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	P
Categorie	HBZ025
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură

Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	PVD
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080308
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire