

**Garant****ZCMX 080308, Categorie: HBZ035**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268427 HBZ035 |
| GTIN               | 4062406286941 |
| Clasa articolului  | 21E           |

## Descriere

### Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 16 mm

Categorie: HBZ035

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 190 m/min

## Descriere tehnică

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Aplicația principală           | P              |
| Materialul sculei              | Carbură        |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 2              |
| Condiție de tăiere             | ușor întrerupt |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă      | ZCMX 080308    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Strat de acoperire                            | PVD                                |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm                             |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 50 - 190 m/min                     |
| Categorie                                     | HBZ035                             |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,4 - 2 mm                         |
| Avans găurire                                 | 0,03 - 0,12 mm                     |
| Avans strunjire                               | 0,1 - 0,3 mm                       |
| recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$  | 16 mm                              |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |