

**Freză de filetat 2×D, TiAlN, MF: 14X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	139680 14X1,5
GTIN	4045197778307
Clasa articolului	12J

**Descriere****Execuție:**

**Profil corectat** al filetului pentru realizarea operației de **filetare interioară exactă, de precizie** (se va asigura o prindere stabilă). **Canal pentru răcire interioară.**

**Notă:**

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 139680 + 129100 HB**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 139680 + 129100 HE**.

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	1,5 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	45 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	85 mm
Avans f <sub>z</sub> în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Răcire interioară	da
Adâncimea filetului	30,7 mm
Dimensiunea filetului	M14×1,5
Ø nominal D <sub>c</sub>	11,6 mm

Lungimea tăișului $L_c$	30,7 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	Carbura
Normă pentru filet	DIN 13
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Utilizare la tipul de găurire	până la $2 \times D$ la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la $2 \times D$ la gaură străpunsă
Inel colorat	verde
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip produs	Freză de filetat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	220 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	170 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
CuZn	recomandat	180 m/min	N

Uni	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
<b>Servicii</b>	
Coadă Tip HE	129100 HE
Coadă Tip HB	129100 HB