

Garant**ZCMX 10T308, Categorie: HBZ025**

Date comandă

Numărul de comandă	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 20 mm

Categorie: HBZ025

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 210 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Strat de acoperire	PVD
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBZ025
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire