



Mașină de carotat, Tip: MAB155



Date comandă

Numărul de comandă	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Clasa articolului	07E

Descriere

Execuție:

- Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.
- Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
- Cutie de viteze cu baie de ulei.

Notă:

- Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
- Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.
- Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

Ambalaj: Valiză de transport

Denumirea producătorului: MAB 155

Putere absorbită: 1050 W

Turație maximă: 320 min⁻¹

Ø maxim carotare în oțel: 35 mm

Adâncime de găurire: 30 mm

Lungime talpă magnetică: 80 mm

Descriere tehnică

Lungime talpă magnetică	80 mm
Adâncime de găurire	30 mm

Putere absorbită	1050 W
Cursa de lucru	39 mm
Lățime talpă magnetică	160 mm
Denumirea producătorului	MAB 155
Greutate	11 kg
Turație maximă	320 min ⁻¹
Ø maxim carotare în oțel	35 mm
Tensiune de rețea	230 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Valiză de transport
Tip produs	Mașină de carotat