



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/3Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tăișuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	35 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
\varnothing tăișului D_c	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229917 (T15; 2,1 Nm)
Număr de dinți Z	3
Filet de prindere M	M12
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 0904
Dimensiune plăcuță amovibilă	09
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	1,5 mm

Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	9,3 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,55 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229917
--------------------	--------