

**Garant****CNMG 120404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
Sfârâmător de așchii: SM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot

Sfârâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire