

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Sfărâmbător de așchii	SM

Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire