

Garant
CNMG 160612, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Sfârâmător de aşchii	SG
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire